

Akku-Nutfräse

DPJ180RTJ

18V • 100 mm

Nutfräse für Zimmerleute und Einrichtungsmonteur

Eine Akku-Nutfräse mit einem 100 mm Fräser und einer Schnittleistung von 20 mm für Zimmerarbeiten. Das Gerät ist geeignet für Nutverbindungen in Platten und anderen Holzstrukturen. 6 verschiedene Einstellungen mit Tiefen-Feineinstellschraube.



Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	6500 min ⁻¹
Sägeblatt	100 mm
Maximale Frästiefe	20 mm
Bohrung	22 mm
Schneidbreite	4 mm
Schalldruckpegel (L _{pA})	74 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku	2,8 - 3,1 kg
Produktabmessung (L x B x H)	351 x 139 x 149 mm
Saugschlauchanschluss Ø innen/ außen	25/31 mm

Spezifikationen

- Nutfräse für alle handelsüblichen Holz-Flachdübel; auch geeignet zum Sägen von Schattenfugen an Wand und Decke
- Sehr handlich und leicht
- 6 verschiedene Einstellungen mit Tiefen-Feineinstellschraube
- Genaue und leichtgängige Zahnstangen-Tiefeneinstellung des Winkelanschlags
- Winkelanschlagverriegelung mit nur einem Spannhebel
- Schwenkanschlag stufenlos verstellbar für jeden Winkel von 0° bis 90° mit Rastungen bei 0°, 45° und 90°
- Inkl. Nutfräser 100 mm
- Mit Spindelarrretierung
- Mit Staubsack für einen sauberen Arbeitsplatz
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

EAN 0088381813990

[Link zur Produktseite - www.makita.de](http://www.makita.de)



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

B-20644
Nutfräser 100mm



123150-5
Staubsack



821551-8
MAKPAC Gr. 3



224280-6
Spannflansch



224505-8
Flanschmutter



415579-2
Vorsteckklammer



782401-1
Stirnlochschlüssel 20mm



837648-3
Tiefziehteil für MAKPAC



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

BL1850B (2x)
Akku BL1850B



DC18RC
Schnellladegerät DC18RC



Optionales Zubehör

B-20644
Nutfräser 100mm



P-08838
Holzverbinder Gr.0



P-08844
Holzverbinder Gr.10



P-08850
Holzverbinder Gr.20



123150-5
Staubsack



821551-8
MAKPAC Gr. 3



837648-3
Tiefziehteil für MAKPAC



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

